

**DNMG 150608, Nuance: IC8150****Données de commande**

N° commande	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	M3P
Nuance	IC8150
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min

Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Référence fabricant	DNMG 150608-M3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage