

**DNMG 150608, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min
Nuance	IC6025
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	F3M
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Référence fabricant	DNMG 150608-F3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage