

**VNMG 160404, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Brise-copeaux	F3M
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	4

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	IC6025
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Référence fabricant	VNMG 160404-F3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage