

Garant**Fraise à fileter GARANT Master TM, AlTiN, NPT: 1/4-18****Données de commande**

N° commande	139739 1/4-18
GTIN	4067263129349
Classe d'article	11D

Description**Exécution:**

Fraise à fileter en carbure monobloc **avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d'arêtes**. Le **pas de denture différentiel** permet d'assurer un **fonctionnement très silencieux** et une **longue durée de vie de l'outil**.

Nouvelle géométrie universelle et **revêtement hautes performances** pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.

- **Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.**
- **Arêtes de coupe plus nombreuses.**
- **Revêtement HiPIMS à base d'AlTiN de dernière génération.**
- **Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.**

Utilisation:

Pour filetage gaz **conique (NPT)**, suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d'étanchéité.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **139739 + 129100 HB**.

Type **HE**: commander avec **139739 + 129100 HE**.

Description technique

Avance f_z dans l'acier < 750 N/mm ²	0,1 mm
Nombre de goujures	6
Ø queue D_s	10 mm
Ø nom. D_c	9,11 mm
Nombre de dents Z	6

Pas de filetage	1,411 mm
Longueur de coupe L _c	13,39 mm
Longueur totale L	75 mm
Filetage Ø	13,62 mm
Filets au pouce	18
Taille de filetage	1/4-18 NPT
Long. queue L _s	49 mm
Série	Master TM
Revêtement	AlTiN
Type de filetage	NPT
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	ANSI B 1.20.1
Rapport conique	1:16
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	oui
Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Pas des arêtes de coupe	Différent
Sens de la coupe	droite
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur
Type de produit	Fraise à fileter

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	220 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	220 m/min	N

Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 50 HRC	moyennement adaptée	45 m/min	H
TOOLOX 33	adaptée	85 m/min	H
TOOLOX 44	adaptée	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	120 m/min	K
CuZn	adaptée	200 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
Rectification de queue Type HE	129100 HE