

**DNMG 150608, Nuance: IC8150****Données de commande**

N° commande	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Code ISO plaquette	DNMG 150608
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	F3P
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,08 - 0,25 mm/tr
Nuance	IC8150
Type d'outils	HM

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Prof. coupe a_p	0,4 - 3,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Référence fabricant	DNMG 150608-F3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage