


**WNMG 080408, Nuance: IC6015**

**Données de commande**

N° commande	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Classe d'article	26B

**Description**
**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	6
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Brise-copeaux	F3M

Nuance	IC6015
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Référence fabricant	WNMG 080408-F3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage