

**WNMG 080404, Nuance: IC8250****Données de commande**

N° commande	252120 IC8250
GTIN	7291075329254
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 380 m/min
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	M3P

Application principale	P
Nuance	IC8250
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Référence fabricant	WNMG 080404-M3P IC8250
Type de produit	Plaquette pour tournage