



Servante d'atelier avec jeu d'outils universels, 241 pièces pour 7 tiroirs, Type: 1



Données de commande

N° commande	689500 1
GTIN	4067263129516
Classe d'article	66H

Description

Exécution:

Servante d'atelier complète à 7 tiroirs. Les tiroirs sont équipés d'un **jeu d'outils universels HOLEX de 241 pièces**, composé des outils suivants: clés, pinces, clés à douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce, outils à frapper, pinces pour circlips, tournevis et accessoires. Les outils des **6 tiroirs** supérieurs sont présentés dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d'atelier. Les outils du tiroir inférieur peuvent être placés librement et complétés par des outils supplémentaires.

Livraison:

Servante d'atelier avec 7 tiroirs complètement extractibles: 1× 914705 réf. 7

Instruments de mesure et accessoires - 22 pièces: 1× 689501 réf. 1 - Compartiment en mousse rigide

1× 081437 réf. BLACK - Lampe de poche à LED, avec piles

1× 085154 réf. B - Marqueur permanent Dura-Ink® 15

1× 096845 réf. CLEAR - Lunettes de protection confort

1× 410200 réf. 150 - Pied à coulisse, vernier 1/20

1× 458800 réf. HM - Pointe à tracer droite en carbure

1× 461805 réf. 300 - Réglet en acier souple, étroit, inoxydable, dépoli avec graduation au dos

1× 462014 réf. 3 - Mètre-ruban mm/pouce

1× 466200 réf. 2 - Mètre pliant en plastique

1× 467436 réf. 400 - Niveau à bulle en aluminium avec aimant

1× 844525 réf. 1F - Couteau pour câbles avec manche en plastique, repliable

1× 845010 réf. 10 - Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience"

1× 845039 réf. 160 - Cutter universel avec manche en zinc moulé, pour lames de 18 mm
1× 452600 réf. 150x100 - Equerre à chapeau, précision 2
Jeu de clés - 21 pièces: 1× 689501 réf. 2 - Compartiment en mousse rigide
1× 613950 réf. 21; 22 - Clé mixte
1× 613960 réf. 9 - Jeu de clés mixtes
1× 614805 réf. 7; 8; 10; 13; 17 - Clé à fourche / clé à œil à cliquet
1× 622201 réf. 7; 8; 10; 13 - Clé à douilles avec manche, long
1× 813961 réf. 200 - Clé à molette avec gaine
Assortiment de douilles 1/4 et 1/2 pouce - 115 pièces: 1× 689501 réf. 3 - Compartiment en mousse rigide
1× 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 - Douille 6 pans, 1/4 pouce
1× 631720 réf. 3; 4; 5 - Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce, courte
1× 632090 réf. 1/4 - Cliquet réversible, 1/4 pouce, avec éjecteur
1× 632420 réf. 50; 100 - Rallonge, 1/4 pouce
1× 633029 réf. 116 - Poignée transversale, 1/4 pouce
1× 633520 réf. 1/4 - Cardan 1/4 pouce
1× 640190 réf. 1/2 - Cliquet réversible, 1/2 pouce, avec éjecteur
1× 641020 réf. 125; 255 - Rallonge, 1/2 pouce
1× 641320 réf. 295 - Poignée transversale, 1/2 pouce
1× 641620 réf. 1/2 - Cardan, 1/2 pouce
1× 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 - Douille 12 pans, 1/2 pouce
1× 643220 réf. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 - Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce
1× 675597 réf. 71 - Jeu d'embouts, 71 pièces
1× 676566 réf. 1 - Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce, avec cliquet et aimant
1× 676668 réf. 60 - Tournevis porte-embouts avec aimant pour embouts 1/4 pouce
1× 676950 réf. 4/4 - Adaptateur avec entraînement 6 pans 1/4 pouce C 6,3
Jeu de tournevis - 32 pièces: 1× 689501 réf. 4 - Compartiment en mousse rigide
1× 625701 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 - Tournevis pour Torx®
1× 627225 réf. 9 - Jeu de clés mâles coudées 6 pans, nickelées
1× 660701 réf. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 - Tournevis pour vis à fente, avec manche
1× 664201 Gr. 4; 5,5; 6,5 - Tournevis pour vis à fente, court
1× 668401 réf. 0; 1; 2; 3 - Tournevis pour Phillips, avec manche
1× 668471 réf. 1; 2 - Tournevis pour Phillips, court
Jeu de pinces - 12 pièces: 1× 689501 réf. 5 - Compartiment en mousse rigide
1× 702995 réf. 180 - Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine bimatière
1× 706145 réf. 250 - Pince multiprise brunie à froid, avec gaine
1× 713195 réf. 200 - Pince à becs demi-ronds droite, non revêtue, avec gaine
1× 713595 réf. 200 - Pince à becs demi-ronds coudée, non revêtue, avec gaine
1× 719805 réf. J1; J2 - Pince pour circlips intérieurs, forme C, becs droits
1× 719905 réf. A1; A2 - Pince pour circlips extérieurs, forme A, becs droits
1× 725245 réf. 160 - Pince coupante diagonale non revêtue, à branches gainées
1× 818305 Petit coupe-tubes avec 4 galets
1× 860351 réf. 50 - Pince à ressort

Jeu de produits abrasifs et d'outils à frapper - 18 pièces: 1× 689501 réf. 6 - Compartiment en mousse rigide

1× 517420 réf. 250 - Jeu de limes avec manche bimatière, 5 pièces, dans une trousse

1× 557660 réf. F - Gomme abrasive universelle

1× 575000 réf. 4 - Brosse à main métallique, fil d'acier lisse 0,35 mm

1× 748000 réf. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 - Chasse-goupilles avec douille de guidage

1× 750530 réf. 500 - Marteau rivoir avec poignée trimatière

1× 755500 réf. A400 - Maillet en caoutchouc noir

Articles complémentaires - 21 pièces: 1× 081670 rf. 500 - Levier magnétique flexible

1× 115051 réf. 1-10 - Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret

1× 580800 réf. - Monture de scie à métaux avec poignée, avec lame bimétal, 24 dents

1× WM0002 réf. E - Jeu de cartes patissou

Remarque(s):

L'outil est livré non monté. L'expédition de la servante d'atelier garnie 689500 réf. 1 n'est possible qu'au sein de l'UE.

Description technique

Nombre de tiroirs	7
Type de produit	servante d'atelier

Accessoires

Lampes de poche à LED avec piles Couleur BLACK	081437 BLACK
Levier magnétique flexible Force de traction de l'aimant 500 g	081670 500
Marqueur permanent Dura-Ink® 15 Couleur d'écriture B	085154 B
Lunettes de protection confort Teinte des verres CLEAR	096845 CLEAR
Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret Type 1-10	115051 1-10
Pied à coulisse Vernier 1/20 Plage de mesure 150 mm	410200 150
Pointe à tracer droite en carbure Type HM	458800 HM
Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli avec graduation au dos Longueur totale 300 mm	461805 300
Mètre-ruban, lecture en mm/pouces Longueur ruban 3 m	462014 3

Mètre pliant en plastique Longueur 2 m	466200 2
Niveau à bulle en aluminium avec aimant Longueur 400 mm	467436 400
Jeu de limes avec manche bimatière, 5 pièces, dans une trousse Longueur sans queue 250 mm	517420 250
Gomme abrasive universelle Type F	557660 F
Brosse métallique à main Fil d'acier lisse 0,35 mm Nombre de rangées de garnissage 4	575000 4
Monture de scie à métaux avec poignée avec lame bimétal 24 dents	580800
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613950 21
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613950 22
Jeux de clés mixtes Nombre de clés 9	613960 9
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Ouverture 10 mm	614805 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Ouverture 13 mm	614805 13
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Ouverture 17 mm	614805 17
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Ouverture 7 mm	614805 7
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Ouverture 8 mm	614805 8
Clé à douilles avec manchelon Ouverture 10 mm	622201 10
Clé à douilles avec manchelon Ouverture 13 mm	622201 13
Clé à douilles avec manchelon Ouverture 7 mm	622201 7
Clé à douilles avec manchelon Ouverture 8 mm	622201 8
Tournevis pour Torx® Profil Torx® TX10	625701 TX10
Tournevis pour Torx® Profil Torx® TX15	625701 TX15
Tournevis pour Torx® Profil Torx® TX20	625701 TX20
Tournevis pour Torx® Profil Torx® TX25	625701 TX25
Tournevis pour Torx® Profil Torx® TX6	625701 TX6
Tournevis pour Torx® Profil Torx® TX7	625701 TX7
Tournevis pour Torx® Profil Torx® TX8	625701 TX8
Tournevis pour Torx® Profil Torx® TX9	625701 TX9
	627225 9

Jeu de clés mâles coudées 6 pans nickelé Nombre de tournevis 9

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 3 mm	631720 3
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 4 mm	631720 4
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 5 mm	631720 5
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Rallonge, 1/4" Longueur totale 100 mm	632420 100
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632420 50
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 125 mm	641020 125
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642120 13
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642120 14

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642120 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642120 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642120 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642120 18
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642120 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642120 21
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642120 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642120 24
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643220 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643220 12
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643220 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 17 mm	643220 17
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643220 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643220 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643220 8
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 10 mm	660701 10
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 2,5 mm	660701 2,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 3,5 mm	660701 3,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 5,5 mm	660701 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 7 mm	660701 7
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 8 mm	660701 8
Tournevis pour vis à fente, court Largeur embout (b) 4 mm	664201 4
Tournevis pour vis à fente, court Largeur embout (b) 5,5 mm	664201 5,5
Tournevis pour vis à fente, court Largeur embout (b) 6,5 mm	664201 6,5

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 0	668401 0
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 1	668401 1
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 2	668401 2
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 3	668401 3
Tournevis pour Phillips, court Taille empreinte cruciforme 1	668471 1
Tournevis pour Phillips, court Taille empreinte cruciforme 2	668471 2
Assortiment pour embouts 71 pièces Nombre de pièces 71	675597 71
Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et aimant Type 1	676566 1
Tournevis porte-embouts 1/4 pouce avec aimant Longueur lame 60 mm	676668 60
Adaptateurs avec entraînement 6 pans 1/4 pouce C 6,3 Type 4/4	676950 4/4
Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine multimatière. Longueur totale 180 mm	702995 180
Pince multiprise brunie à froid avec gaine Longueur totale 250 mm	706145 250
Pince à becs demi-ronds droite, non revêtue, avec gaine Longueur totale 200 mm	713195 200
Pince à becs demi-ronds coudée, non revêtue, avec gaine bimatière Longueur totale 200 mm	713595 200
Pince pour circlips Type J1	719805 J1
Pince pour circlips Type J2	719805 J2
Pince pour circlips Type A1	719905 A1
Pince pour circlips Type A2	719905 A2
Pince coupante diagonale non revêtue à branches gainées Longueur totale 160 mm	725245 160
Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 0,9 mm	748000 0,9
	748000 1,4

Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 1,4 mm	
Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 1,8 mm	748000 1,8
Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 2,4 mm	748000 2,4
Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 2,8 mm	748000 2,8
Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 3,4 mm	748000 3,4
Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 3,9 mm	748000 3,9
Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 4,9 mm	748000 4,9
Chasse-goupilles avec douille de guidage Ø pointes 5,9 mm	748000 5,9
Marteau rivoir avec manche trimatière Poids sans manche 500 g	750530 500
Maillet en caoutchouc noir Type A400	755500 A400
Clé à molette avec gaine Longueur totale 200 mm	813961 200
Petit coupe-tubes avec 4 galets	818305
Couteau pour câbles avec manche en plastique, repliable Type 1F	844525 1F
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre 10	845010 10
Cutter universel avec manche en zinc moulé 18 mm Longueur totale 160 mm	845039 160
Pince à ressort Capacité de serrage 50 mm	860351 50
Servante d'atelier Avec tiroirs complètement extractibles Nombre de tiroirs 7	914705 7