


WNMG 080404, Nuance: IC8150

Données de commande

N° commande	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Classe d'article	26B

Description
Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Application principale	P
Brise-copeaux	F3P
Nuance	IC8150
Avance f	0,08 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,4 - 2,5 mm
Référence fabricant	WNMG 080404-F3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage