


Garant**TNGA 160408, KB7205, Applications: HART****Données de commande**

N° commande	255746 HART
GTIN	4045197511577
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

Nuance de coupe en céramique réfractaire de haute qualité pour une utilisation fiable dans les matériaux durs et difficilement usinables.

KB 7205 : céramique à base d'oxyde d'aluminium-carbure de titane, revêtue, pour l'usinage de matériaux durs jusqu'à 68 HRC.

Nuance: KB7205

Type d'arête de coupe: 0,2 mm×25°

Prof. coupe a_p : 0,1 - 0,9 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

Description technique

Prof. coupe a_p	0,1 - 0,9 mm
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Type d'arête de coupe	0,2 mm×25°

Applications	CARB
Nuance	KB7205
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Céramique
Code ISO plaquette	TNGA 160408
Nombre de changements/dents	6
Attribut des noms de produit	KB7205
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée	250 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	210 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	180 m/min	H
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	250 m/min	K
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		