

**WNMG 080404, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Nombre de changements/dents	6
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	IC6025
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	F3M
Type d'outils	HM

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Référence fabricant	WNMG 080404-F3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage