

**VNMG 160408, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Nuance	IC6025
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	F3M
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min
Nombre de changements/dents	4
Référence fabricant	VNMG 160408-F3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage