


WNMG 080408, Nuance: IC6025

Données de commande

N° commande	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Classe d'article	26B

Description
Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	F3M

Nuance	IC6025
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Référence fabricant	WNMG 080408-F3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage