


**WNMG 080404, Nuance: IC8150**

**Données de commande**

N° commande	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Classe d'article	26B

**Description**
**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Nuance	IC8150
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 400 m/min
Nombre de changements/dents	6

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	M3P
Classement finition/ébauche	Finition
Référence fabricant	WNMG 080404-M3P IC8150
Type de produit	Plaquette pour tournage