

**WNMG 080408, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Brise-copeaux	M3M
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nuance	IC6025
Type d'outils	HM

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Référence fabricant	WNMG 080408-M3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage