

**Garant****Abrasifs céramiques Cylindre (biais), grossier, Type: 0815CA****Données de commande**

N° commande	501525 0815CA
GTIN	4067263130703
Classe d'article	58F

**Description****Exécution:**

Les **corps abrasifs céramiques** (avec grain abrasif de corindon lié à la céramique) sont **les abrasifs de tribofinition les plus couramment utilisés** et peuvent être **employés de manière universelle. Densité et effet abrasif très élevés.**

Exécution hautes performances pour une **durée d'usinage courte**. Faible auto-abrasion, longue durée de vie.

**Utilisation:**

Pour **l'ébavurage rapide, l'arrondissement** d'arêtes et comme **étape préalable au polissage de l'acier, l'acier inoxydable** et d'autres **alliages d'acier**. Convient également pour l'ébauche du plastique et des métaux non ferreux, avec le risque que les corps abrasifs s'usent plus rapidement et que l'effet abrasif soit réduit.

Forme **cylindrique (biais)** idéale pour le ponçage de surfaces (planes, forme libre).

**Description technique**

Degré de finesse	grossier
Série	HEURE GMT
Forme	Cylindre (biais)

Longueur	15 mm
Diamètre	8 mm
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	grossier
Contenu	3 kg
Type de produit	Corps abrasifs

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		