



Fraises pour rainures en T HELISLOT, Queue Weldon, Ø DC / Zeff: 48/2mm



Données de commande

N° commande	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Nombre de plaquettes	4
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Ø col d_1	27 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Longueur de col L_1	58 mm
Ø dents D_c	48 mm
Plaquette adaptée	XNMU130608
Hauteur rainure a_p	22 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Ø queue D_s h6	32 mm

Référence fabricant	ETS D48-22-W32-XN13
Type de queue	Queue Weldon
Type de produit	Fraises pour rainures en T

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------