



## Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, Ø DC / Zeff: 160/7mm



### Données de commande

N° commande	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Description technique

Ø fixation	40 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	45 mm
Ø dents $D_c$	160 mm
Série	HELISLOT
Longueur totale $L_{tot}$	60 mm
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	7

Nombre de plaquettes	14
Longueur de col $L_1$	44 mm
Largeur de rainure $a_p$	18 mm
Référence fabricant	FDN D160-18-40-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

---

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------