

Garant
RNGN 120700, KB7205, Applications: HART


Données de commande

N° commande	255770 HART
GTIN	4045197511652
Classe d'article	21H

Description

RNGN 120700 HART Type d'arête de coupe: 0,1 mm × 20°

Prof. coupe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Avance f : 0,05 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 180 - 250 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 250 m/min

Description technique

Applications	CARBURE
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 250 m/min
Application principale	H
Prof. coupe a_p	0,1 - 0,8 mm
Type d'arête de coupe	0,1 mm × 20°
Application secondaire	K
Condition de coupe	Continue

Nuance	KB7205
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Céramique
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	250 m/min
Code ISO plaquette	RNGN 120700
Nombre de changements/dents	16
Attribut des noms de produit	KB7205
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée	250 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	210 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	190 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	180 m/min	H
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	250 m/min	K
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		