



Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, Ø DC / Zeff: 125/6mm



Données de commande

N° commande	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Série	HELISLOT
Ø fixation	32 mm
Longueur de col L ₁	30,5 mm
Nombre de dents effectif Z _{eff}	6
Nombre de plaquettes	12
Longueur totale L _{tot}	45 mm

Ø dents D_c	125 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e \max}$	33 mm
Largeur de rainure a_p	16 mm
Référence fabricant	FDN D125-16-32-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------