

Garant**Fraises grande avance carbure monobloc UGV, AlTiSiN, Ø h8 DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	206269 8
GTIN	4067263132691
Classe d'article	11Z

Description**Exécution:**

Substrat innovant à grains ultra-fins, spécialement conçu pour l'usinage dur jusqu'à 70 HRC. Nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un excellent enlèvement de copeaux.

Tolérance: Rayon de coupe **R1 = +/- 0,01 mm**

Utilisation:

Spécialement conçue pour l'usinage à grande vitesse HSC dans la fabrication de moules et d'outils, pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles. Volumes de copeaux très élevés dans l'usinage dur.

Description technique

Angle d'attaque κ	15 degré
Ø dents D_c	8 mm
Longueur de coupe L_c	7 mm
Ø de détalonnage D_1	7,8 mm
Rayon de programmation	0,718 mm
Ø queue D_s	8 mm
Nombre de dents Z	6
Longueur de col L_1 avec détalonnage	20 mm
Dim. $a_{p\ max}$ balayage	0,65 mm
Longueur totale L	70 mm

Rayon de coupe R_1	0,4 mm
Rayon en bout R_3	9,6 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 55 HRC	0,316 mm
Revêtement	AlTiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance \varnothing nominal	h8
Angle d'hélice	20 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	UGV
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Fraises en bout toriques

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 50 HRC	adaptée	105 m/min	H
Acier < 55 HRC	adaptée	105 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	75 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	64 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	53 m/min	H
Acier < 70 HRC	adaptée	53 m/min	H
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------

