

**Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 200/8mm****Données de commande**

N° commande	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Classe d'article	19D

Description**Exécution:**

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Longueur totale L_{tot}	26 mm
Ø dents D_c	200 mm
Série	HELISLOT
Ø fixation	50 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	59 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	8

Largeur de rainure a_p	20 mm
Nombre de plaquettes	16
Référence fabricant	SDN D200-20-50-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------