



Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 160/7mm



Données de commande

N° commande	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Série	HELISLOT
Nombre de plaquettes	14
Nombre de dents effectif Z_{eff}	7
Longueur totale L_{tot}	20 mm
Largeur de rainure a_p	16 mm
Ø dents D_c	160 mm

Ø fixation	40 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	50,5 mm
Référence fabricant	SDN D160-16-40-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------