



Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-C, IC1010, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 2/0,2mm



Données de commande

N° commande	273626 2/0,2
GTIN	7291075212976
Classe d'article	26A

Description

Exécution:

Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Premier choix pour ISO-P. Avances moyennes à élevées.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273610 – 273614.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Largeur de gorge w	2 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Tolérance largeur gorge w	0,04 mm
Avance f	0,1 - 0,16 mm/tr

Série	TANGGRIP-PL
Référence fabricant	TAG N2C IC1010
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	C
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC1010
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage