



## Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-C, IC1030, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 4/0,24mm



### Données de commande

N° commande	273628 4/0,24
GTIN	7291075213027
Classe d'article	26A

### Description

**Exécution:**

Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Premier choix pour ISO-P. Avances moyennes à élevées.

**Utilisation:**

Pour le tronçonnage de gorges.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 273610 – 273614.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Largeur de gorge w	4 mm
Rayon d'angle R	0,24 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Tolérance largeur gorge w	0,04 mm
Série	TANGGRIP-PL
Référence fabricant	TAG N4C IC1030
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	C
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC1030
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage