


HOLEX**Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M6****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG1271 M6 |
| GTIN | 4067263134688 |
| Classe d'article | GGN |

Description**Exécution:****Comme 131265.****Affûtage GUN.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze. **ISO 2 6H**

HSS-E**Description technique**

| | |
|------------------------|-------|
| Longueur totale L | 80 mm |
| Taille de filetage | M6 |
| Pas de filetage | 1 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Profondeur de filetage | 12 mm |
| Ø queue D _s | 6 mm |
| Filetage Ø | 6 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Carré corps □ | 4,9 mm |
| Type d'outils | HSS E |
| Nombre de goujures | 3 |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Norme | DIN 371 |
| Ø perçage | 5 mm |
| Type de filetage | M |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Série | CleverTap |
| Type de produit | Tarauts |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu. | moyennement adaptée | 13 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 13 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 6 m/min | P |

| | |
|-------------------|---------|
| Huile | adaptée |
| av. arrosage max. | adaptée |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M6 | 131265 M6 |
|---|-----------|