




Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 5/0,5mm



Données de commande

N° commande	273407 5/0,5
GTIN	7291075028805
Classe d'article	26C

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Efforts de coupe réduits.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l'usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766 – 273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Rayon d'angle R	0,5 mm
Tolérance largeur gorge w	0,05 mm
Largeur de gorge w	5 mm
Avance f usinage de gorges	0,11 - 0,2 mm/tr

INSL	19 mm
Avance f tournage	0,2 - 0,3 mm/tr
Avance f rainurage axial	0,12 - 0,24 mm/tr
Avance f dressage	0,15 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,6 - 3 mm
Série	HELI GRIP
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,6 mm
Référence fabricant	GRIP 5005Y IC808
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	Y
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 200 m/min
Nuance	IC808
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage