

**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7625, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

- **Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.**
- **Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.**
- **Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l'usure élevées.**

**Adapté(s) pour:**

Fraises à surfacer GARANT 214200, 214202 et 214205.

**Contenu:**

50 × 214241 INOX

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 3,5$  mm.

**Description technique**

Type	INOX
Contenu	50
Epaisseur plaquette E	3,18 mm
Code ISO plaquette	SEKR 1203 AFTN
Nuance	HB7625
Type d'outils	HM

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

SEKT 1204 AFTN Type INOX	214241 INOX
SDMX 0903 AFEN Type UNI	214440 UNI