



Plaquettes de coupe FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/22mm



Données de commande

N° commande	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Classe d'article	26K

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage de gorges sur des pièces tendres. Minimise la formation de bavures. Brise-copeaux positif. Coupe douce. Avances faibles à moyennes.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273576 – 273577.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Rayon d'angle R	0,2 mm
Tolérance largeur gorge w	0,03 mm
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Largeur de gorge w	2 mm
Tolérance rayon d'angle R	0,03 mm

Série	FLASHPENTA
Référence fabricant	PMN D22-2J02 IC908
Nombre de changements/dents	5
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	J
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC908
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage