

Garant**SEKT 1204 AFTN, HB735, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	GG2143 UNI
GTIN	4067263132585
Classe d'article	GGN

Description**Adapté(s) pour:**

Fraises à surfacer GARANT 214200, 214202 et 214205.

Contenu:

50 × 214312 UNI

Remarque(s):Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3,5$ mm.**Description technique**

Type	UNI
Contenu	50
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Code ISO plaquette	SEKR 1203 AFTN
Nuance	HB735
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	450 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	45 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	170 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

SEHT 1204 AFSN Type UNI

214310 UNI

SEKT 1204 AFTN Type UNI

214312 UNI