



Plaquettes de coupe PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 3/34mm



Données de commande

N° commande	273939 3/34
GTIN	7291075289527
Classe d'article	26K

Description

Exécution:

Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Avances moyennes à élevées.

Utilisation:

Premier choix pour la réalisation de gorges de précision. Tronçonnage possible. Convient également pour les coupes intermittentes.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273924 – 273925.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Largeur de gorge w	3 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Avance f	0,06 - 0,22 mm/tr
Tolérance largeur gorge w	0,02 mm

Profondeur de coupe t_{\max}	10 mm
Tolérance rayon d'angle R	0,03 mm
Dim. plaquette $\varnothing d$	34 mm
Série	PENTACUT
Référence fabricant	PENTA 34N300C020 IC908
Nombre de changements/dents	5
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	C
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC908
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage