



Plaquettes de coupe PENTACUT 17 N-NP Gauche, IC1008, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 3/17mm



Données de commande

N° commande	273959 3/17
GTIN	7291075389678
Classe d'article	26K

Description

Utilisation:

Système polyvalent pour l'usinage de petites pièces. Pour le tronçonnage de gorges, le tronçonnage, le filetage et le tournage en tirant.

Pour le tronçonnage et la réalisation de gorges. Coupe douce.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273950 – 273951.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Rayon d'angle R	0,8 mm
Largeur de gorge w	3 mm
RETOL	0,02 mm
Profondeur de coupe t_{max}	4 mm

CUTDIA	32 mm
Avance f tronçonnage	0,05 - 0,19 mm/tr
Avance f usinage de gorges	0,05 - 0,11 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,1 - 3,1 mm
Série	PENTACUT
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,1 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,05 mm
Référence fabricant	PENTA 17-300NP08LS IC1008
Nombre de changements/dents	5
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	NP
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 150 m/min
Nuance	IC1008
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage