


**Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M5****Données de commande**

N° commande	GG5256 M5
GTIN	4067263135210
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:****Comme 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

**Description technique**

Carré corps □	4,9 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Profondeur de filetage	12,5 mm
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 371
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,8 mm
Ø perçage	4,2 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm

Type d'outils	HSS E
Type de filetage	M
Longueur totale L	70 mm
Filetage Ø	5 mm
Taille de filetage	M5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauds

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

---

## Accessoires

Taraud machine HOLEX Clever Tap M M5

135255 M5