

Plaquettes de coupe FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 3/32mm



Données de commande

N° commande	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Classe d'article	26K

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage de barres, de matériaux durs et les applications difficiles. Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Avances moyennes à élevées.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273576 – 273577.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Avance f	0,06 - 0,22 mm/tr
Rayon d'angle R	0,2 mm
Tolérance largeur gorge w	0,03 mm
Tolérance rayon d'angle R	0,03 mm
Série	FLASHPENTA

Référence fabricant	PMN D32-3C02 IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	C
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC908
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage