



Plaquettes de coupe MINCUT MIUR Rayon complet, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/8mm



Données de commande

N° commande	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Classe d'article	26J

Description

Exécution:

Avec rayon complet pour la réalisation de dépouilles intérieures à 45°.

Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	1,36 mm
Ø min. D_{min}	8,3 mm
Avance f usinage de gorges	0,01 - 0,03 mm/tr
Avance f tournage	0,03 - 0,1 mm/tr
WF	3,6 mm
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,5 mm
Rayon d'angle R	1 mm
Série	MINCUT
Profondeur de coupe $a_{p min}$	0,03
Profondeur de coupe $a_{p max}$	0,5

Référence fabricant	MIUR 8-2.00-1.00 IC908
Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables