



Plaquettes de coupe MINCUT MIFR Rayon complet, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/10mm



Données de commande

N° commande	270427 2/10
GTIN	7291075262582
Classe d'article	26J

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

Description technique

Dim. plaquette \varnothing d	10 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	9 mm
WF	3 mm
Avance f rainurage axial	0,02 - 0,1 mm/tr
Avance f dressage	0,02 - 0,06 mm/tr
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Rayon d'angle R	1 mm
Série	MINCUT
Référence fabricant	MIFR 10-2.00-1.00 IC908

Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables