



## Plaquettes de coupe MINCUT MIGR neutre, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/8mm



### Données de commande

N° commande	270422 2/8
GTIN	7291075287073
Classe d'article	26J

### Description

#### Exécution:

Pour la réalisation de gorges intérieures à faibles profondeurs de coupe.

#### Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

### Description technique

Largeur de gorge w	2 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	1,8 mm
Dim. plaquette $\varnothing$ d	8 mm
$\varnothing$ min. $D_{min}$	8,9 mm
Avance f tournage	0,03 - 0,1 mm/tr
WF	4,4 mm
Avance f usinage de gorges	0,01 - 0,03 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Rayon d'angle R	0,1 mm
Série	MINCUT

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	0,5
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,05
Référence fabricant	MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables