


Garant**Taraud machine, vaporisé, M: M5****Données de commande**

N° commande	GG5451 M5
GTIN	4067263135296
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:****Comme 135450.**Modèle particulièrement robuste. **HSS-E****Description technique**

Norme	DIN 371
Pas de filetage	0,8 mm
Profondeur de filetage	10 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Taille de filetage	M5
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	6 mm
Type de filetage	M
Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	5 mm

Carré corps □	4,9 mm
Longueur totale L	70 mm
Ø perçage	4,2 mm
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

Accessoires

Taraut machine M M5	135450 M5
Taraut machine6G M M5	135600 M5