


**Taraud machine HSS-E Type C, vaporisé, M: M5****Données de commande**

N° commande	GG1856 M5
GTIN	4067263135364
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:****Type C** (entrée sur 2 – 3 filets).**Comme 135855.****Description technique**

Filetage Ø	5 mm
Pas de filetage	0,8 mm
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	70 mm
Ø perçage	4,2 mm
Type de filetage	M
Norme	DIN 371
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Profondeur de filetage	15 mm
Carré corps □	4,9 mm

Nombre de dents Z	2
Nombre de goujures	2
Type d'outils	HSS E
Taille de filetage	M5
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	11 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	7 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	4 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	12 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		

Accessoires

Taraud machine HSS-E Type C M M5

135855 M5