


Garant**SNHX 1102 neutre, Type: INOX**

Données de commande

N° commande	218571 INOX
GTIN	4045197656315
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

Description technique

Avance f_z par dent	0,13 mm
Type	INOX
Chanfrein réalisable	0,15 mm
Nuance	HB7535
Revêtement	revêtu
Epaisseur plaquette E	2,38 mm
Code ISO plaquette	SNHX 1102
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	2,3 mm

Pour largeur de rainure a_p	4 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage