



TPCR 1003PDFR-P, IC28, Type: ALU



Données de commande

N° commande	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Classe d'article	19A

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d'épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type	ALU
Série	HELI3MILL
Avance f_z	0,25 mm
Code ISO plaquette	TPCR 1003PDFR-P
Géométrie	PDFR-P
Référence fabricant	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Nuance	IC28

Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	640 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	560 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	320 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		