


Garant**Taraud machine, vaporisé, M: M6****Données de commande**

N° commande	GG5451 M6
GTIN	4067263135302
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:****Comme 135450.**Modèle particulièrement robuste. **HSS-E****Description technique**

Taille de filetage	M6
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	6 mm
Carré corps □	4,9 mm
Pas de filetage	1 mm
Norme	DIN 371
Type de filetage	M
Ø perçage	5 mm
Filetage Ø	6 mm
Profondeur de filetage	12 mm
Type d'outils	HSS E

Nombre de goujures	3
Longueur totale L	80 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

Accessoires

Taraud machine M M6	135450 M6
Taraud machine6G M M6	135600 M6