

**TPKT 1003PDR, IC810, Type: GGG****Données de commande**

N° commande	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d'épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type	GGG
Série	HELI3MILL
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f_z	0,15 mm
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	TPKT 1003PDR

Géométrie	PDR
Référence fabricant	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Nuance	IC810
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	240 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		