

**XNMU 040310RM-HP, IC808, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	221213 INOX
GTIN	7291075393507
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Avec arête secondaire.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Code ISO plaquette	XNMU 040310RM-HP
Type	INOX
Rayon de programmation pour $a_{p\max}$	1,8 mm
Rayon d'angle	1 mm
Avance f_z	0,8 mm
Série	LOGIQ4FEED

Géométrie	RM-HP
Référence fabricant	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Nuance	IC808
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	S
Inconel	moyennement adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		