

Disques à lamelles long life CER conique, Ø 115 mm, Grain: 60



Données de commande

N° commande	GG5224 60		
GTIN	4067263136545		
Classe d'article	GGN		

Description

Exécution:

- · Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d'abrasion maximale et une faible pression d'appui.
- · Revêtement abrasif pour un échauffement limité.
- · Tissu mixte polycoton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
- · Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).
- · Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle puissantes.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une **durée de vie maximale.** Correspond à 565224.

Utilisation:

travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

Description technique

Ø disque	115 mm		
Contenu	100		
Ø alésage	22,23 mm		

Grain	60		
Forme	Oblique		
Abrasifs	Grain de céramique (CER)		
Abréviation de l'abrasif	Céramique		
Revêtement refroidissant et abrasif	oui		
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %		
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm		
Optimisé pour le matériau	INOX		
Vitesse de rotation maximale	80 m/s		
Type de produit	Disques à lamelles		

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Disques à lamelleslong life CER conique Grain 60 565224 60

