


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Type: ST900****Données de commande**

N° commande	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	XNMU 130608PNN-PL
Série	HELISLOT
Avance f_z	0,15 mm
Type	ST900

Géométrie	PNN-PL
Référence fabricant	XNMU 130608PNN-PL IC845
Nuance	IC845
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		