

metabo**Perceuses-visseuses sans fil, Type: 602316840**

Données de commande

N° commande	P07005 602316840
GTIN	4007430297808
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil sans charbons offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes.

Livraison:

Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture et magasin d'embouts. Sans batterie ni chargeur.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Emballage	Metabox
Vibrations maximales suivant EN	2,9 m/s ²
Couple max. doux	34 Nm

Type de moteur	Sans charbons
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 600 min ⁻¹
Couple max. dur	75 Nm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	0 - 2100 min ⁻¹
Poids, batterie comprise	1,6 kg
Nombre de batteries incluses	0
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Référence fabricant	SB 18 LT BL
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de coups max.	31950 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	17,3 m/s ²
Type de produit	perceuse-visseuse à percussion