

# Câble hélicoïdal 1 – 5 m, 250 V



## Données de commande

N° commande	081145
GTIN	4003644005741
Classe d'article	08B

## **Description**

#### **Exécution:**

### Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).

Câbles hélicoïdaux avec gaine en PU, extensibles de 1-5 m (long. recommandée 1-3 m). Un câble en fibre de verre intégré dans la gaine du câble garantit un rappel durable et régulier.

#### **Fonctionnement:**

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\emptyset > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Livraison:

Avec deux arceaux métalliques pour décharge de traction.

## **Description technique**

Conception du câble	3G1,5
Classe de câble	H07BQ-F
Matériau câble	Câble blindé
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Indice de protection IP	IP 44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Attribut des noms de produit	250 V
Tension	250 V



Type de produit Rallonges (électriques)