

**CCMT 09T302, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Série	ISOTURN
Brise-copeaux	F3P
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,2 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 2 mm

Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 245 m/min
Nuance	IC807
Avance f	0,06 - 0,25 mm/tr
Référence fabricant	CCMT 09T302-F3P IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage