

Garant**Disque à tronçonner INOX EXTRA MINCE, Ø disque / quantité: 115/200**

Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | GG5272 115/200 |
| GTIN | 4067263136941 |
| Classe d'article | GGN |

Description

Exécution:

Type spécial pour l'**INOX**.

Nouvelle **exécution hautes performances** réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. **Performances de coupe accrues** grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, **meilleur comportement d'attaque**.

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage **rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures**. Correspond au code art. 563272.

Spécification:

A60R-BF.

Description technique

| | |
|------------------------------|----------|
| Pour épaisseurs de matériaux | 3 - 5 mm |
| Ø disque | 115 mm |
| Epaisseur de disque | 1 mm |
| Contenu | 200 |
| Ø alésage | 22,23 mm |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Forme | Droit |
| Spécification | A60R-BF |
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Angle d'attaque recommandé | Rayon degré |
| Optimisé pour le matériau | INOX |
| Machine motrice | meuleuse d'angle |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s |
| Type de produit | Disque de tronçonnage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | moyennement adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| CuZn | moyennement adaptée | | |
| Plastique, PRFV | moyennement adaptée | | |
| Uni | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

563272 115

Disque à tronçonner, exécution hautes
performances EXTRA MINCE, INOX Ø disque 115 mm
